



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
INSTALLATION MANUAL
R410A Split Series



Installation manual
Installationsanleitung
Manuel d'installation
Installatiehandleiding
Manual de instalación
Manuale di installazione
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Manual de instalação
Руководство по монтажу
Montaj kılavuzları

MODELS

FVXG25K2V1B
FVXG35K2V1B
FVXG50K2V1B

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portuguese

Русский

Türkçe

Precauções de segurança

- As preocupações aqui descritas são classificadas em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Ambas contêm informações importantes relativas à segurança. Assegure-se de observar todas as precauções sem falta.
- Significado das instruções de ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO

 **ADVERTÊNCIA A não observação apropriada destas instruções pode resultar em ferimentos ou morte.**

 **PRECAUÇÃO A não observação apropriada destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos, cuja seriedade depende das circunstâncias do momento.**

- As marcas de segurança providas neste manual têm os seguintes significados:

 Assegure-se de seguir as instruções.	 Assegure-se de estabelecer uma conexão à terra.	 Nunca intente.
---	---	--

- Depois de realizada a instalação, execute uma operação de teste para confirmar que não há defeitos, e explique ao cliente como operar o condicionador de ar, com o auxílio do manual de operação.

ADVERTÊNCIA








- Peça a execução do trabalho de instalação ao seu representante ou um técnico qualificado.
Não intente instalar o condicionador de ar por si. A instalação inadequada pode resultar em vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Instale o condicionador de ar conforme as instruções providas neste manual de instalação.
A instalação inadequada pode resultar em vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Assegure-se de utilizar somente os acessórios e peças especificadas para realizar o trabalho de instalação.
A não utilização dos elementos especificados pode resultar na queda da unidade, vazamento de água, choque eléctrico ou incêndio.
- Instale o condicionador de ar sobre uma base forte suficiente para aguentar o peso da unidade.
Uma base não suficientemente forte pode causar a queda do equipamento e resultar em ferimentos.
- A instalação eléctrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis, e conforme as instruções providas neste manual de instalação. Assegure-se de utilizar somente um circuito dedicado à alimentação eléctrica.
A falta de capacidade do circuito de alimentação, bem como o serviço de instalação inadequado, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Utilize um cabo com comprimento adequado.
Não utilize fios em derivação nem extensões, visto que isto pode causar superaquecimento, choque eléctrico ou incêndio.
- Assegure-se de que toda a instalação eléctrica esteja bem feita, o emprego dos fios especificados, e que as conexões dos terminais ou fios não estão sob tensão.
A conexão inadequada ou a má fixação dos fios pode resultar em superaquecimento ou incêndio.
- Ao realizar a conexão de alimentação eléctrica e conectar os fios entre as unidades interior e exterior, faça isto de modo a deixar que a tampa da caixa de controlo possa ser fechada com firmeza.
O posicionamento inadequado da tampa da caixa de controlo pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou superaquecimento dos terminais.
- No caso de vazamento de gás refrigerante durante a instalação, ventile a área imediatamente.
Gases tóxicos podem ser emanados quando o refrigerante fica sob a ação de fogo.
- Depois de terminada a instalação, verifique a presença de vazamento de gás refrigerante.
Gases tóxicos podem ser produzidos caso o refrigerante vaze no ambiente e fique sob a ação de uma fonte de fogo como, por exemplo, um aquecedor ventilador, de calefação ou fogão.
- Ao instalar ou mudar o condicionador de ar de lugar, assegure-se de purgar o circuito de refrigerante para confirmar que não contenha ar, e utilize somente o refrigerante especificado (R410A).
A presença de ar ou outras matérias estranhas no circuito de refrigeração pode resultar no aumento anormal da pressão, o que pode causar danos ao equipamento ou até mesmo ferimentos.
- Durante a instalação, fixe a tubulação de refrigeração firmemente antes de ligar o compressor.
Caso os tubos de refrigerante não estejam fixados e a válvula de detenção esteja aberta quando o compressor for ligado, o ar será sugado e isto causará uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode resultar em danos no equipamento e até mesmo ferimentos.
- Durante o bombeamento, pare o compressor antes de remover a tubulação de refrigeração.
Caso o compressor ainda esteja funcionando e a válvula de detenção esteja aberta durante o bombeamento, o ar será sugado quando a tubulação de refrigeração for removida, e isto causará uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que pode resultar em danos ao equipamento e até mesmo ferimentos.
- Assegure-se de conectar o condicionador de ar à terra.
Não use um cano qualquer, pára-raios ou fio de telefone como conexão à terra. A conexão inadequada à terra pode resultar em choque eléctrico.
- Assegure-se de instalar um disjuntor de escape à terra.
A não utilização de um disjuntor de escape à terra pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

PRECAUÇÃO

- Não instale o condicionador de ar em nenhum lugar onde haja risco de vazamento de gás inflamável.
No caso de vazamento de gás, a acumulação de gás próximo ao condicionador de ar pode causar incêndio.
- Conforme as instruções providas neste manual de instalação, instale a tubulação de drenagem para assegurar a drenagem apropriada e isolar a tubulação para evitar condensação.
A má instalação da tubulação de drenagem pode resultar em vazamento de água interno, e isto causar danos à propriedade.
- Aperte a porca alada de acordo com o método especificado, com o auxílio de uma chave dinanométrica.
Se a porca alada ficar demasiadamente apertada, ela pode rachar com o tempo, e isto causar vazamento de refrigerante.

Acessórios

Unidade interior (A – K)

(A) Placa de montagem 	1	(E) Controlador remoto sem fio 	1	(J) Manual de operação 	1
(B) Filtro purificador de ar fotocatalítico de apatita de titânio 	2	(F) Suporte de controlador remoto 	1	(K) Manual de instalação 	1
(C) Mangueira de drenagem 	1	(G) Pilha seca AAA. LR03 (alcalina) 	2		
(D) Material de isolação (1) 	2	(H) Material de isolação (2) 	1		

Escolha do local de instalação

- Antes de escolher o local de instalação, obtenha a aprovação do usuário.

1. Unidade interior

- A unidade interior deve ser colocada num local onde:
 - 1) são satisfeitas as restrições especificadas nos desenhos de instalação da unidade interior,
 - 2) são satisfeitas as especificações para as trajetórias de entrada e saída de ar,
 - 3) a unidade não fica exposta à luz solar directa,
 - 4) a unidade fica longe de fontes de calor ou vapor,
 - 5) não existe nenhuma fonte de vapor de óleo de máquina (isto pode diminuir o tempo de vida útil da unidade interior),
 - 6) o ar fresco (quente) circula pelo compartimento,
 - 7) a unidade está longe de lâmpadas fluorescentes do tipo de ignição electrónica (tipo de início rápido ou invertido), pois elas podem reduzir o alcance do controlador remoto,
 - 8) a unidade encontra-se pelo menos a 1m do televisor ou rádio (podendo a unidade causar interferência na imagem ou no som reproduzido),
 - 9) nenhum equipamento de lavandaria é localizado,
 - 10) existe uma parede que consegue suportar adequadamente o peso da unidade interior.

2. Controlador remoto sem fio


- Ligue todas as lâmpadas fluorescentes (se houver) do recinto, e busque o ponto onde os sinais do controlador remoto melhor podem ser recebidos pela unidade interior (a até 7m).

Sugestões de instalação


1. Retirar e instalar o painel frontal

• Método de remoção

- 1) Faça deslizar os retentores do painel frontal em ambos os lados para cima e abra o painel frontal.




- 2) Retire os cordões em ambos os lados dos ganchos.
- 3) Faça deslizar o painel frontal para baixo e retire-o.




• Método de instalação

- 1) Suspenda os ganchos (3 posições) na secção inferior do painel frontal.
- 2) Suspenda os cordões em ambos os lados e feche o painel frontal.




- 3) Faça deslizar os retentores do painel frontal em ambos os lados para baixo e prenda o painel frontal.



2. Retirar e instalar filtros de ar

- **Método de remoção**

- 1) Abra o painel frontal.
- 2) Remova ambos os filtros de ar (superiores).
- 3) Remova ambos os filtros de ar (inferiores).




- **Método de instalação**

Usando a ordem inversa da instalação, instale os filtros de ar (inferiores) e depois instale os filtros de ar (superiores).


3. Remoção e instalação da grelha frontal

- **Método de remoção**

- 1) Remover o painel frontal e os filtros de ar.
- 2) Remova os parafusos de fixação da grelha frontal (5 parafusos).




- 3) Faça deslizar a grelha frontal para baixo e retire-a.



- **Método de instalação**

Suspenda os ganchos na secção inferior da grelha frontal e depois instale a grelha frontal. Aperte os parafusos de fixação (5 parafusos).



⚠ PRECAUÇÃO


- Instale a grelha frontal de modo a não deixar qualquer falha com a junta no lado do ar condicionado.

Sugestões de instalação


4. Como definir os diversos endereços

Com duas unidades interiores instaladas em um recinto, os dois controladores remotos sem fio podem ser ajustados para endereços diferentes.

- 1) Remover o painel frontal, os filtros de ar e a grelha frontal.
- 2) Remova o parafuso da tampa de serviço (1 parafuso) e depois remova a tampa de serviço.
- 3) Remova o arnês para a conexão do motor do ventilador e para a conexão da bobina da válvula do motor.
- 4) Remova os 3 parafusos e retire o bloco de terminais e a caixa de fiação eléctrica.




- 5) Comutar o microinterruptor (SW2-1) na caixa de fiação eléctrica a "ON".
- 6) Corte a ponte de endereçamento no controlador remoto.




5. Ao ligar a um sistema HA


- 1) Retire o bloco de terminais e caixa de fiação eléctrica e abra a tampa para a caixa de fiação eléctrica.
- 2) Remova os 2 parafusos e abra a tampa para a caixa de fiação eléctrica.



- 3) Prenda o cabo de conexão ao conector S21 e puxe o arnês para fora através da parte dentada apresentada na figura.





- 4) Volte a colocar o parafusos de fixação como estavam e puxe o arnês à volta, conforme apresentado na figura.



- 5) Volte a colocar a cobertura de fiação eléctrica conforme estava.

Padrões de instalação de unidades interiores

- A unidade interior não pode ser instalada numa posição onde fique em contacto directo com o piso.
- Existem dois padrões de instalação mostrados abaixo como uma especificação de instalação padrão da unidade interior.
- Certifique-se de que instala a unidade interior numa parede que consiga suportar o peso da unidade adequadamente para qualquer padrão de instalação.


Instalação exposta	Instalação semicoberta
	<ul style="list-style-type: none">• Para instalação semicoberta, consulte as páginas 20 e 21. 

PRECAUÇÃO

- Fixar a unidade firmemente à parede de forma que não fique espaço entre a parte posterior da unidade e a parede.

Desenhos de instalação da unidade interior

- Certifique-se de que instala a unidade interior de acordo com as instruções de instalação abaixo para qualquer padrão de instalação.




Instalação de unidades interiores

Instalação exposta


1. Instalação da placa de montagem

- Decida o local da instalação tendo por referência as descrições nas páginas 2, 7 e 8.
- Antes de escolher o local de instalação, obtenha a aprovação do usuário.
- A placa de montagem deve ser instalada numa parede que possa aguentar o peso da unidade interior.
 - Prenda temporariamente a placa de montagem na parede, certificando-se de que o painel está completamente nivelado, e marque os pontos onde perfurar a parede.
 - Fixe a placa de montagem na parede com parafusos em 10 locais. (fornecimento de campo: M4 × 25L)




2. Tubo de refrigerante

- Crie um orifício no tubo de refrigerante de acordo com as condições mostradas na ilustração.
- A localização do orifício é diferente dependendo de que lado da tubulação é que sai.
- Deixe espaço à volta do tubo para uma ligação do tubo da unidade interior mais fácil.
- Mantenha um comprimento de trabalho adequado para o tubo do refrigerante a começar no ponto de referência, conforme mostrado na ilustração.



3. Instalar um tubo embutido em parede


- Nas paredes que contêm esquadrias de metal ou vigas de metal, não deixe de usar um tubo embutido em parede e cobertura de parede no orifício passante de alimentação para evitar possível aquecimento, choques eléctricos ou incêndio.
 - Não deixe de vedar os espaços em volta dos tubos com material de calafatação para evitar vazamento de água.
- 1) Faça um orifício passante de alimentação de 80mm na parede de modo que ele tenha uma inclinação para baixo em direção ao lado de fora.
 - 2) Coloque um tubo de parede no buraco.
 - 3) Coloque uma cobertura de parede no tubo de parede.
 - 4) Depois de completar o trabalho do tubo do refrigerante, fiação e tubo de drenagem, vede o espaço do furo do tubo com massa de enchimento.




Instalação de unidades interiores

4. Modelação do tubo do refrigerante


- Modele a forma do tubo do refrigerante de acordo com as restrições mostradas na ilustração.
- Proteja a abertura da extremidade do tubo contra poeira e humidade.



Dimensões de saída da tubulação



Estas dimensões são para referência. Ajuste-as de acordo com as condições no local de instalação.




⚠ PRECAUÇÃO

Comprimento mínimo permitível

- O comprimento mais curto do tubo recomendado é de 2,5m para evitar a produção de ruídos e vibrações pela unidade exterior.
(A ocorrência de ruídos mecânicos e vibrações depende do modo como a unidade está instalada e do ambiente em que é utilizada.)
- Consulte o manual de instalação da unidade exterior para obter informações sobre o comprimento máximo da tubagem.
- Para conexões múltiplas, consulte o manual de instalação para a multi-unidade exterior.


5. Instalação da unidade interior na placa de montagem

- 1) Remover o painel frontal e a grelha frontal.
- 2) Introduza a mangueira de drenagem (C) fornecida no engate da cavidade de drenagem. Introduza completamente a mangueira de drenagem até que adira à vedação do engate.




Para tubagem lateral

- Antes de realizar o trabalho na tubagem lateral, remova a tampa do orifício de tubo no lado onde o tubo é colocado.
- 1) Abra as coberturas de parafuso em ambos os lados da cobertura da saída de ar utilizando uma chave de parafusos de cabeça plana.
 - 2) Remova os parafusos de fixação (2 parafusos) da cobertura da saída de ar.
 - 3) Existe uma tampa de serviço no lado direito da cobertura da saída de ar. Remova o parafuso e abra a tampa de serviço.
 - 4) Remova o arnês do receptor.




Instalação de unidades interiores


5) Abra a alheta.




6) Remova a cobertura da saída de ar.



- 7) Remova os parafusos de fixação (2 parafusos), pressione a lingueta (3 posições) utilizando uma chave de parafusos de cabeça plana e remova a carcaça superior.
- 8) Remova o parafuso de fixação (1 parafuso) de ambos os lados, pressione as linguetas (2 posições) utilizando uma chave de parafusos de cabeça plana e remova a carcaça lateral na tampa do orifício de tubo removendo o lado para a tubulação.



- 9) Remova a tampa do orifício de tubo para a tubulação com referência à fenda.



! PRECAUÇÃO


- Retire a tampa do orifício do tubo esquerdo ou direito, dependendo do lado em que se encontrar a tubagem.

- 10) Depois de remover uma tampa do orifício de tubo, coloque a carcaça, cobertura da saída de ar, arnês para receptor, tampa de serviço e coberturas de parafuso nas posições originais.

Instalação de unidades interiores

Ligaçāo da mangueira de drenagem ao tubo VP e suspensão da unidade interior na placa de montagem


- 1) Use um tubo em cloreto polivinílico rígido à venda no mercado (tubo VP 20 geral, diâmetro externo de 26mm, diâmetro interno de 20mm) para o tubo de drenagem.
- 2) A mangueira de drenagem (diâmetro externo 18mm na extremidade de ligação, 220mm de comprimento) é fornecida com a unidade interior. Prepare a imagem do tubo de drenagem abaixo da posição.
- 3) O tubo de drenagem deve ser inclinado para baixo para a água fluir normalmente sem qualquer acumulação. (Não deve existir nenhum bloqueio.)
- 4) Coloque a mangueira de drenagem até ao fundo de modo que não seja puxada para fora pelo tubo de drenagem.
- 5) Isole o tubo de drenagem interior com 10mm ou mais de material de isolamento para prevenir condensação.
- 6) Jogue um pouco de água na cavidade de drenagem para verificar se a água flue normalmente.



⚠ PRECAUÇÃO

- Utilize um agente adesivo de cloreto polivinílico para aderente. O não cumprimento desta indicação pode causar fugas de água.

- 7) Suspenda a unidade na placa de montagem e prenda a unidade interior à parede com parafusos nas 2 localizações. (fornecimento de campo: M4 × 25L)





⚠ PRECAUÇÃO

- Fixe bem a unidade interior na parede com parafusos. Se não fixar bem a unidade interior com parafusos, a unidade poderá cair da parede.

Trabalho de tubulação de refrigerante

1. Remoção da cobertura à prova de gotejamento

- Retire 1 parafuso e remova a cobertura à prova de gotejamento.



- Use a fita de fixação presa à unidade para fixar temporariamente a cobertura à prova de gotejamento na parte de lado da unidade.

2. Alargamento da extremidade do tubo

- Corte a extremidade do tubo com um cortador de tubos.
- Retire as rebarbas com a superfície cortada para baixo para evitar que as pastilhas entrem no tubo.
- Coloque a porca de alargamento no tubo.
- Alargue o tubo.
- Verifique se o trabalho de alargamento foi feito correctamente.

(Corte exactamente nos
ângulos rectos.)
Retire as rebarbas.

Alargamento		
Ajuste exactamente na posição mostrada abaixo:	Ferramenta de alargamento para R410A	Ferramenta de alargamento convencional
Matriz	Tipo de embraiagem	Tipo porca alada (tipo imperial)
A	0-0,5mm	1,0-1,5mm 1,5-2,0mm

Verificação		
A superfície interna do alargamento deve estar impecável. A extremidade do tubo deve estar alargada de maneira uniforme formando um círculo perfeito. Certifique-se de que a porca de alargamento está ajustada.		

! ADVERTÊNCIA

- Não utilize óleo mineral numa parte alargada.
- Não deixe que o óleo mineral se infiltre no aparelho, caso contrário a vida útil das unidades pode ser reduzida.
- Não utilize tubagens já utilizadas em instalações anteriores. Utilize exclusivamente as peças fornecidas com a unidade.
- Para assegurar a sua vida útil, não instale um secador nesta unidade R410A.
- O material de secagem pode dissolver-se e danificar o aparelho.
- Um alargamento incompleto pode causar vazamento de gás refrigerante.


Trabalho de tubulação de refrigerante

3. Tubo de refrigerante

⚠ PRECAUÇÃO

- Use a porca de alargamento presa à unidade principal (para prevenir rachaduras na porca de alargamento devido à deterioração por idade).
- Para prevenir fuga de gás, aplique óleo refrigerante somente na superfície interna do alargamento (use óleo refrigerante para R410A).
- Use chaves dinamométricas quando for apertar as porcas de alargamento para prevenir danos às porcas de alargamento e fugas de gás.

Alinhe os centros de ambos os alargamentos e aperte as porcas de alargamento em 3 ou 4 voltas com a mão. Depois aperte-as completamente com as chaves dinamométricas.



Cuidados sobre o manejo do tubulação

- Todas as curvas do tubo devem ser tão suaves quanto possível. Use um flexor de tubo para as curvaturas.


Selecção dos materiais de isolamento de calor e de cobre

- Quando usar tubos e ferragens de cobre obtidas no comércio, observe o seguinte:

1) Material de isolamento: espuma de polietileno

Taxa de transferência de calor: 0,041 a 0,052W/mK (0,035 a 0,045kcal/mh°C)
A temperatura da superfície do tubo de gás refrigerante atinge no máximo 110°C.

Escolha materiais de isolamento ao calor que possam resistir a essa temperatura.



- 2) Não deixe de isolar tanto o tubulação de gás como o de líquido e fornecer as dimensões de isolamento abaixo relacionadas.

Lado do gás		Lado do líquido		Isolamento térmico do tubo de gás		Isolamento térmico do tubo de líquido	
Classe 25/35	Classe 50	Diâmetro externo 6,4mm	Diâmetro interno 12-15mm	Classe 25/35	Classe 50	Diâmetro interno 8-10mm	
Diâmetro externo 9,5mm	Diâmetro externo 12,7mm			Diâmetro interno 14-16mm			
Raio de flexão mínimo			Espessura mín. 10mm				
30mm ou mais	40mm ou mais	30mm ou mais					
Espessura 0,8mm (C1220T-O)							


- 3) Use tubos de isolamento térmico separados para tubos de gás e líquido de refrigeração.

4. Purga de ar

- Para os procedimentos de purga de ar, consulte o manual de instalação da unidade exterior.


5. Verificação de fuga de gás

- Quando a conexão do tubo de refrigerante fica terminada, verifique a purga de ar e a fuga de gás.
- Verifique a presença de fuga de gás da secção ligada ao painel radiante que é ligado no momento do envio.



6. Finalizar a secção de conexão do tubo de refrigerante

- Quando não é detectada fuga de gás, termine o trabalho na secção de conexão do tubo de refrigerante.




⚠ PRECAUÇÃO

- Isole a junta dos tubos em segurança.
Isolamento incompleto pode resultar em fuga de água.
- Empurre o tubo para dentro para não ser colocado sob força indevida na grelha frontal.

Fiação

- 1) Abra a tampa de serviço.
- 2) Desencape as extremidades dos fios (15mm).
- 3) Faça correspondência entre as cores dos fios e os números do terminal nos blocos terminais das unidades interior e exterior e aparafuse com firmeza os fios aos terminais correspondentes.
- 4) Faça conexão dos fios terra aos terminais correspondentes.
- 5) Puxe os fios para garantir que eles estão bem fixos, depois prenda-os com o retentor de cabo.
- 6) Molde os fios de maneira que a tampa de serviço se encaixe bem, depois feche a tampa de serviço.



ADVERTÊNCIA


- Não use fios roscados, fios auxiliares, extensões, ou conexões em estrela, que podem causar superaquecimento, choques eléctricos ou incêndio.
- Não utilize partes eléctricas adquiridas localmente no interior do produto (não derive a alimentação eléctrica da bomba de drenagem, etc., a partir do bloco de terminais). Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.
- Não ligue o cabo de alimentação à unidade interior. Se o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndio.

Instalação semicoberta

Só os itens específicos do presente método de instalação são apresentados aqui. Para instruções suplementares, consulte a **Instalação exposta**.


1. Abrir um orifício na parede para a instalação semicoberta

- Faça um orifício do tamanho indicado na figura.



2. Instalação da placa suplementária para a colocação da unidade


- É possível fixar a parte traseira da unidade com parafusos na placa suplementária indicada na ilustração.
Não se esqueça de instalar a placa suplementária de acordo com a profundidade da parede interna.



Instalação semicoberta


3. Tubo de refrigerante

- Consulte a Modelação do tubo do refrigerante (página 11) para detalhes.



4. Instalação da unidade interior

- 1) Remova painel frontal, filtros de ar, grelha frontal, cobertura da saída de ar e três carcaças.
- 2) Monte a unidade interior na parede e fixe-a utilizando parafusos em 4 locais. (fornecimento de campo: M4 × 25L)



- 3) Usando a ordem inversa da instalação, instale a cobertura da saída de ar, grelha frontal, filtros de ar e painel frontal.

Operação de ensaio e teste

1. Operação de ensaio e teste

- 1-1 Meça a voltagem fornecida e assegure-se de que ela está dentro do alcance especificado.
- 1-2 Para a operação de ensaio, certifique-se de que realiza a operação REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO e operação RADIANTE.
 - No modo de esfriamento, seleccione a temperatura mais baixa programável; no modo de aquecimento, a temperatura mais alta programável.
 - 1) A operação de ensaio pode ser desactivada em qualquer dos modos dependendo da temperatura ambiente. Use o controlador remoto para a operação de ensaio descrita abaixo.
 - 2) Depois de terminar a operação de ensaio, ajuste a temperatura num nível normal (26°C a 28°C no modo de esfriamento, 20°C a 24°C no modo de aquecimento).
 - 3) Para segurança, o sistema desactiva a operação de reinício por 3 minutos depois de ter sido desligado.
- 1-3 Faça a operação de ensaio de acordo com o manual de operação para garantir que todas as funções e peças, como o movimento da veneziana por exemplo, estão funcionando perfeitamente.
 - O ar condicionado requer uma pequena quantidade de energia em seu modo de espera. Se o sistema não for usado por algum tempo depois de sua instalação, desligue o disjuntor de circuito para eliminar consumo de energia desnecessário.
 - Se o disjuntor de circuito cair para desligar a energia do ar condicionado, o sistema vai restaurar o modo de funcionamento original quando o disjuntor de circuito for ligado outra vez.

Operação de ensaio do controlador remoto

- 1) Accione o botão "ON/OFF" do sistema.
- 2) Accione o botão "TEMP" (2 pontos) e o botão "MODE" ao mesmo tempo.
- 3) Accione o botão "TEMP" e seleccione ";".
- 4) Accione o botão "MODE".
- 5) A operação de prova termina em cerca de 30 minutos e comuta ao modo normal. Para sair do modo de operação de ensaio, pressione o botão "ON/OFF".

2. Itens de teste

Itens de teste	Sintomas	Verificação
As unidades interior e exterior estão instaladas correctamente em bases sólidas.	Queda, vibração, ruído	
Não há fuga de gás refrigerante.	Esfriamento incompleto/ função de aquecimento	
Os tubos de gás refrigerante e de líquido e a extensão da mangueira de drenagem interna foram termicamente isoladas.	Vazamento de água	
A linha de drenagem foi instalada correctamente.	Vazamento de água	
O sistema está ligado correctamente à terra.	Vazamento elétrico	
Os fios especificados são usados para fiações de interconexão entre unidades.	Inoperante ou dano por queima	
A entrada ou a saída de ar das unidades interior e exterior possuem um trajeto de ar claro. As válvulas de detenção estão abertas.	Esfriamento incompleto/ função de aquecimento	
A unidade interior recebe os sinais de controlo remoto apropriadamente.	Inoperante	
O painel radiante não é arrefecido durante a operação REFRIGERAÇÃO. O painel radiante não é aquecido durante a operação AQUECIMENTO.	Esfriamento incompleto/ função de aquecimento	
O painel radiante é aquecido durante a operação RADIANTE.	Função radiante incompleta	

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P276870-1 M10B206 (1104) HT